

**DNMG 150608, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	250892 CA125P
GTIN	4960664015290
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	CA125P
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 300 m/min
Adâncime de tăiere a_p	1 - 5 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,8 mm
Sfărâmător de așchii	PH
Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire