

**DCMT 11T302, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	260488 CA125P
GTIN	4960664018093
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	90 - 260 m/min
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Toleranță	M
Categorie	CA125P
Numărul de schimbări / tăşuri	2
Sfărâmatör de aşchii	GK
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T302
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,2 mm

Materialul sculei

Carbură

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire