

**TNMG 160408, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	251474 CA125P
GTIN	4960664014330
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	150 - 320 m/min
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Avans f	0,13 - 0,4 mm/rot
Categorie	CA125P
Sfărâmător de aşchii	PQ
Rază la colț	0,8 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	6
Aplicația principală	P
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire