


**WNMG 080412, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	252116 CA125P
GTIN	4960664024483
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 320 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri	6
Sfărâmtător de aşchii	PMG
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	P
Rază la colț	1,2 mm
Avans $f$	0,15 - 0,6 mm/rot
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080412
Toleranță	M
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm

Categorie	CA125P
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire