


**WNMG 080416, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	252118 CA125P
GTIN	4960664024490
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Rază la colț	1,6 mm
Categorie	CA125P
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Adâncime de tăiere a <sub>p</sub>	0,5 - 5 mm
Materialul sculei	Carbură
Sfărământor de așchii	PMG
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080416
Toleranță	M

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală

150 - 320 m/min

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire