

**DCMT 070202, Categorie: CA125P****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260481 CA125P |
| GTIN               | 4960664018062 |
| Clasa articolului  | 25E           |

**Descriere tehnică**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Materialul sculei                             | Carbură            |
| Rază la colț                                  | 0,2 mm             |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 0,5 - 3 mm         |
| Aplicația principală                          | P                  |
| Numărul de schimbări / tășuri                 | 2                  |
| Codificare finisare / degroșare               | Degroșare-finisare |
| Condiție de tăiere                            | ușor întreruptă    |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă                     | DCMT 070202        |
| Sfărâmător de așchii                          | GK                 |
| Avans $f$                                     | 0,1 - 0,3 mm/rot   |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 90 - 260 m/min     |
| Categorie                                     | CA125P             |

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| Toleranță  | M                                  |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |