

**DCMT 070208, Categorie: CA125P****Date comandă**

Numărul de comandă	260486 CA125P
GTIN	4960664018086
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Categorie	CA125P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de așchiere v _c Aplicație principală	90 - 260 m/min
Numărul de schimbări / tășuri	2
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a _p	0,5 - 3 mm
Toleranță	M
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070208
Sfărământor de așchii	GK

Aplicația principală	P
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire