

**DNMG 150608, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	250697 CA115P
GTIN	4960664041879
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Avans f	0,13 - 0,4 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	180 - 400 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	CA115P
Sfărâmător de așchii	PQ
Aplicația principală	P
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Materialul sculei	Carbură

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire