


**SNMG 120408, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	251164 CA115P
GTIN	4960664041015
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 2,5 mm
Categorie	CA115P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	180 - 400 m/min
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	continuă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120408
Sfărâmător de așchii	PQ
Avans f	0,13 - 0,4 mm/rot
Materialul sculei	Carbură

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire