

**WNMG 080408, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	252014 CA115P
GTIN	4960664044719
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2 mm
Avans $f$	0,07 - 0,3 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Sfărâmător de așchii	HQ
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	CA115P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	180 - 400 m/min
Numărul de schimbări / tășuri	6
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire