


**WNMG 080416, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	252118 CA115P
GTIN	4960664046423
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Condiție de tăiere	continuuă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080416
Sfărâmatör de așchii	PMG
Toleranță	M
Rază la colț	1,6 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Categorie	CA115P
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 5 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	180 - 400 m/min

Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire