

**DC.T 11T302, Categorie: CA115P****Date comandă**

Numărul de comandă	260385 CA115P
GTIN	4960664045891
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,5 mm
Categorie	CA115P
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 340 m/min
Rază la colț	0,2 mm
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	continuă
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Toleranță	M
Sfărâmător de aşchii	HQ
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T302

Aplicația principală

P

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire