


**TNMG 160404, Categorie: KW10****Date comandă**

Numărul de comandă	251582 KW10
GTIN	4960664220847
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Sfârâmător de aşchii	AH
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 400 m/min
Aplicația principală	N
Adâncime de tăiere a_p	1 - 4 mm
Avans f	0,1 - 0,35 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	KW10
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404
Numărul de schimbări / tășuri	6

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire