



## Reflector cu LED și acumulator, Putere absorbită: 26



### Date comandă

Numărul de comandă	081285 26
GTIN	5708997362044
Clasa articolului	08C

### Descriere

#### Execuție:

Reflector robust cu LED cu carcasă de aluminiu rezistentă la șocuri și muchie de protecție din cauciuc.

- **Lumină slabă, cu puține umbre, fără efect de orbire și cu dezvoltare redusă de căldură.**
- **Putere mare de lumină, consum redus de energie.**
- **Aprobate pentru utilizarea în aer liber și în zone umede.**

**Proiector NOVA For Life cu acumulator** cu mâner de transport integrat și funcție de reglare a intensității luminoase în 5 trepte.

- **Design nou, actualizat, cu multi-LED-uri foarte eficiente.**
- **Noua funcție OptiLight pentru o putere luminoasă optimizată și o durată superioară a funcționării.**
- **Comact și durabil pentru medii de lucru solicitante.**

Datorită sistemului Dual și reflectorului mobil cu acumulator, poate fi folosit și drept cablu de alimentare.

#### Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Inclusiv încărcător.

## Descriere tehnică

Tip acumulator	Litiu-Ion
Lățimea totală	88 mm
Lungimea totală	235 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Clasă de protecție IP	IP 67
Flux luminos	400 - 4000 lm
Înălțimea totală	233 mm
Putere absorbită	26 W