

HOLEX®**TNMG 160408 Set cu 10 bucăți, Categorie: HBX130****Date comandă**

Numărul de comandă	251603 HBX130
GTIN	4045197664914
Clasa articolului	22D

Descriere

TNMG 160408 Set cu 10 bucăți HBX130 Categorie: HBX130

Sfârâmător de aşchii: MM

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 6 mmAvans f : 0,08 - 0,4 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 200 m/min**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere a_p	1 - 6 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârâmător de aşchii	MM
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 m/min
Avans f	0,08 - 0,4 mm/rot
Categorie	HBX130

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Serie	Cap de filetat
Serie	Bară pentru strunjire interioară
Serie	Cuțit de strunjit
Serie	Cuțit de strunjire tip eco
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Disponerea plăcuțelor amovibile	neutru