


TNMG 220404, Categorie: CA510

Date comandă

Numărul de comandă	251586 CA510
GTIN	4960664699421
Clasa articolului	25E

Descriere

TNMG 220404 CA510 Categorie: CA510

Sfârâmător de așchii: PS

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 4,5 mm

Avans f : 0,15 - 0,6 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 450 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Sfârâmător de așchii	PS
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 450 m/min
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	1 - 4,5 mm
Categorie	CA510

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 220404
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire