

**TNMG 160404, Categorie: SW05****Date comandă**

Numărul de comandă	251582 SW05
GTIN	4960664629886
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Avans f	0,1 - 0,35 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	Ti
Sfârșământor de așchii	MU
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 140 m/min
Categorie	SW05
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404
Numărul de schimbări / tășuri	6

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire