

Garant

Freză HSI cu avans mare GARANT Softcut, cu alezaj, ØD / numărul tăişurilor Z: 50/4mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	214848 50/4
GTIN	4067263117230
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Plăcuțele amovibile sunt poziționate la 15° în portsculă.

Aplicație:

Selectați valoarea F_z 0,8 mm.

Notă:

Șurubelnița dinamometrică GARANT TQ Cod **211750 Ref. 3,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219833 (15IP; 3Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	SO.. 1205..
Ø orificiu prindere	22 mm
Serie	Softcut®
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	25 mm

Ø tăişului D_c	50 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	76,5 mm
Număr de dinți Z	4
Unghi de aşezare cu înclinație α_{max}	1,25 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	98,3 mm
Ø D_3	27,4 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p max}$	2,8 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	15 grad
Împărțirea tăişului	inegal
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,0 Nm	211750 3,0
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219833
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP