

Garant**DC.T 070204, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	260452 HB7020
GTIN	4045197699701
Clasa articolului	21G

Descriere

DC.T 070204 HB7020 Categorie: HB7020

Sfârâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min**Descriere tehnică**

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,4 mm
Sfârâmător de așchii	SM
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min

Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070204
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire