

metabo**Compresor de atelier, Tip: 400/50D****Date comandă**

Numărul de comandă	079842 400/50D
GTIN	4007430244468
Clasa articolului	03D

Descriere**Execuție:**

Compresor puternic și robust pentru utilizare solicitantă cu panou de instrumente și acționare prin curea.

Descriere tehnică

Debit maxim aer aspirat	400 l/min
Presiune maximă (aer)	10 bar
Denumirea producătorului	400/50D
Tensiune de rețea	380-415 V
Putere absorbită	2,2 kW
Înălțime	817 mm
Lățime	410 mm
Lungime	1050 mm
Volumul recipientului sub presiune	50 l
Debit maxim aer furnizat	360 l/min

Greutate	73 kg
Tip produs	Compresor