


**DCMT 11T308, Categorie: CA510**

**Date comandă**

Numărul de comandă	260387 CA510
GTIN	4960664697656
Clasa articolului	25E

**Descriere**

DCMT 11T308 CA510 Categorie: CA510

Sfârâmător de așchii: HQ

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm

Avans  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 140 - 450 m/min

**Descriere tehnică**

Sfârâmător de așchii	HQ
Avans $f$	0,05 - 0,25 mm/rot
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	140 - 450 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă

Categorie	CA510
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T308
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire