

**Garant****Freză de șlefuire GARANT Master Uni – mediu, Carbură, Tip: AS1225****Date comandă**

Numărul de comandă	543220 AS1225
GTIN	4067263117278
Clasa articolului	51D

**Descriere****Execuție:**

Datorită formării optime a așchiilor (fără așchii ascuțite), se atinge o calitate înaltă a suprafeței la operațiunile de degroșare și de finisare.

- **Rată mare de îndepărtare a materialului.**
- **Funcționare silențioasă.**
- **Solicitare termică redusă, durabilitate crescută, evacuare mai bună a așchiilor.**
- **Din oțel, INOX, aluminiu cu utilizare universală.**

Frezele de șlefuire **GARANT** sunt realizate din metale dure de performanță, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiiilor de tăiere exclusiv pe cele mai moderne mașini CNC. Coadă este realizată din oțel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată de asemenea din carbură.

Geometria inovatoare a dinților permite o rată foarte înaltă de așchiere, având în același timp o funcționare silențioasă și capacitate foarte bună de ghidare. Coadă foarte stabilă de 8 mm.

**Aplicație:**

Pentru lucrări de șlefuire cu solicitare maximă.

Adecvat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboți industriali, pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, ruperea marginilor, tencuire, Prelucrarea sudurii și a suprafețelor.

**Notă:**

Scule cu conductivitate scăzută: Scăderea turației pentru a se evita înalbastrirea și pătarea frezei.

**Descriere tehnică**

Lungimea capului	25 mm
Lungimea totală	65 mm

Descrierea formei	Cilindru cu dantură frontală
Ø cap	12 mm
Ø cozii	8 mm
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Freză de șlefuire