

**TNMG 160404, Categorie: CA510****Date comandă**

Numărul de comandă	251582 CA510
GTIN	4960664699193
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	1 - 4,5 mm
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	PS
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 450 m/min
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Categorie	CA510
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404
Numărul de schimbări / tășuri	6

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire