

Garant**Cuțit de strunjire tip eco, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251702 20/16
GTIN	4045197650979
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încălzirea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului.

Notă:

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinație cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900 – 319886.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: MVJNR/L 2025X16

Plăcuță amovibilă compatibilă: VN.. 1604..

Lățimea funcțională L₄: 32 mm

Lungime cap L₁: 46 mm

Lungimea totală L: 105 mm

Portplăcuță: 259031 1

Descriere tehnică

Gheară de strângere	259038 3
Cod ISO Suport	MVJNR/L 2025X16
Șurub pentru gheara de strângere	259021 2
Plăcuță amovibilă compatibilă	VN.. 1604..

Lungime cap L ₁	46 mm
Mărime coadă	20 mm
Șurub pentru portplăcuță	259025 9
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Portplăcuță	259031 1
Lungimea totală L	105 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Gheară de strângere Tip 3	259038 3
Portplăcuță Tip 1	259031 1
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Șurub pentru gheara de strângere Tip 2	259021 2
Șurub pentru portplăcuță Tip 9	259025 9
PrecisionBit pentru hexagon, coadă E 6,3 Hexagon 2 mm	674242 2