


TNMG 220408, Categorie: CA510

Date comandă

Numărul de comandă	251587 CA510
GTIN	4960664699438
Clasa articolului	25E

Descriere

TNMG 220408 CA510 Categorie: CA510

Sfărâmător de așchii: PS

Adâncime de tăiere a_p : 1 - 4,5 mm

Avans f : 0,15 - 0,6 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 450 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 450 m/min
Sfărâmător de așchii	PS
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	1 - 4,5 mm
Categorie	CA510

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 220408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire