

Garant

Cuțit de strunjire tip eco, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/16mm



Date comandă

Numărul de comandă	251702 25/16
GTIN	4045197650986
Clasa articolului	21U

Descriere

Execuție:

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiș. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încălzirea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între așchii și muchia așchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită și siguranță sporită a procesului.

Notă:

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinație cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900 – 319886.

Răcire interioară: da

Cod ISO Suport: MVJNR/L 2525X16

Plăcuță amovibilă compatibilă: VN.. 1604..

Lățimea funcțională L₄: 32 mm

Lungime cap L₁: 46 mm

Lungimea totală L: 117,5 mm

Portplăcuță: 259031 1

Descriere tehnică

Portplăcuță	259031 1
Cod ISO Suport	MVJNR/L 2525X16
Șurub pentru gheara de strângere	259021 2
Lungime cap L ₁	46 mm

șurub pentru portplăcuță	259025 9
Mărimea plăcuței	16 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VN.. 1604..
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Mărime coadă	25 mm
Gheară de strângere	259038 3
Lungimea totală L	117,5 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Standard	DIN ISO 5610
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Șurub pentru gheara de strângere Tip 2	259021 2
Portplăcuță Tip 1	259031 1
PrecisionBit pentru hexagon, coadă E 6,3 Hexagon 2 mm	674242 2
Șurub pentru portplăcuță Tip 9	259025 9
Gheară de strângere Tip 3	259038 3