

Garant**DC.T 11T302, Categorie: HU7310****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260458 HU7310 |
| GTIN | 4045197669582 |
| Clasa articolului | 21G |

Descriere

DC.T 11T302 HU7310 Categorie: HU7310

Sfărâmbător de așchii: AM

Toleranță: G

Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 4 mmAvans f : 0,05 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 350 - 600 m/min**Descriere tehnică**

| | |
|---|-------------------|
| Sfărâmbător de așchii | AM |
| Condiție de tăiere | continuă |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,1 - 4 mm |
| Aplicația principală | N |
| Avans f | 0,05 - 0,5 mm/rot |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 350 - 600 m/min |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Rază la colț | 0,2 mm |
| Categorie | HU7310 |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare |
| Codificare finisare / degroșare | Finisare |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Materialul sculei | Carbura |
| Strat de acoperire | neacoperit |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | DCGT 11T302 |
| Numărul de schimbări / tăișuri | 2 |
| Toleranță | G |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |