

**TNMG 160404, Categorie: CA4515****Date comandă**

Numărul de comandă	251582 CA4515
GTIN	4960664600304
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Avans f	0,05 - 0,7 mm/rot
Sfârșământor de așchii	STD
Aplicația principală	K
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	110 - 360 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Categorie	CA4515
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404
Numărul de schimbări / tășuri	6

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire