

**Garant****Set fără prindere Ø 9,75 – 88,1 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	237599
GTIN	4045197602091
Clasa articolului	29W

**Descriere****Execuție:**

Bară și accesorii în trusă. **Precizie de reglare 0,01 mm per diviziune / folosind vernierul 0,002 mm pe Ø.**

Reglarea Ø cu joc neglijabil de histerezis.

**Pentru Ø 9,75 – 88,1 mm**

**Aplicație:**

Pentru bare de alezat cu Ø cozii 16 mm și punți pentru alezare de precizie. Cu plăcuțe amovibile ISO tip **CC..0602...**

**Livrare:**

Câte 1 bară (lungime max. de alezare): Cod 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); Cod 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

Cod 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); Cod 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

Câte 1 bară (lungime max. de alezare): Cod 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); Cod 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 suport de plăcuțe amovibile pentru punți: Cod 237565

1 plăcuță amovibilă: Cod 260052 Ref. CU7010 (CCMT 060204)

**Piese de schimb:**

Șurub pentru plăcuțe amovibile Cod 219830.

**Recomandare:**

De preferință cu plăcuțele amovibile Cod 237695 și Cod 237696.

## Descriere tehnică

Prindere	SK40
Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat