

**Garant****SCGT 09T302, Categorie: HU7310****Date comandă**

Numărul de comandă	260761 HU7310
GTIN	4045197670281
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Avans f	0,05 - 0,5 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,2 mm
Aplicația principală	N
Sfărâmător de așchii	AM
Adâncime de tăiere $a_p$	0,1 - 4 mm
Categorie	HU7310
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	350 - 600 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură

Strat de acoperire	neacoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCGT 09T302
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire