

**Șubler pentru atelier cu construcție ușoară, Interval de măsurare: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412770 200
GTIN	4067263118930
Clasa articolului	42A

Descriere**Execuție:**

Șubler pentru atelier, **model ușor. Citire fără eroare de paralaxă** cu contrast maxim prin scalarea albă pe suprafață neagră. Proprietăți de ghidare și alunecare optime datorită ghidajului prismatic dublu aflat în interior. Ciocuri de măsurare interschimbabile din oțel inoxidabil, călit, rectificate cu precizie.

Accesorii opționale:

Ciocuri de măsurare de 125 mm, 150 mm.

Descriere tehnică

Greutate	0,4 kg
Standard	Normă de fabricație
Ø umeri pentru măsurarea interioară	10 mm
Lungimea ciocului	90 mm
Vernier	1/20
Eroare de toleranță	0,05 mm
Calibrarea	A1
Ambalaj	Cutie stabilă
Domeniu de măsurare	0 - 200 mm
Tehnică de măsurare	analogic

Fișă de date

Toate componentele

călit

Tip produs

Șubler digital pentru atelier

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/412770-200>