

Garant**GARANT Master TM Freze de filetat, AlTiN, NPT: 1/16-27****Date comandă**

Numărul de comandă	139739 1/16-27
GTIN	4067263126966
Clasa articolului	11D

Descriere**Execuție:**

Freze de filetat din carbură monobloc **cu tăișuri divizate inegal și număr crescut de tăișuri**. Tăișul **divizat inegal** asigură o **bună silențiozitate în funcționare și durabilitatea sculei**.

Nou conceputa geometrie universală și stratul de acoperire ultraperformant permit utilizarea pe un spectru larg de materiale.

- **Vibrații reduse în mod considerabil ca urmare a tăișului divizat.**
- **Număr ridicat de tăișuri.**
- **Acoperire HiPIMS pe bază de AlTiN de ultimă generație.**
- **Profil filetat corectat pentru evitarea deformării profilului.**

Aplicație:

Pentru filet de țevă **conic (NPT)**, conform ANSI B1.20.1, pentru conexiuni filetate de etanșare.

Notă:

Forma HB și HE se livrează la același preț ca și HA.

Forma **HB**: se comandă cu **Cod 139739 + 129100 HB**.

Forma **HE**: se comandă cu **Cod 139739 + 129100 HE**.

Descriere tehnică

Ø cozii D _s	6 mm
Ø nominal D _c	5,39 mm
Număr de dinți Z	4
Ø Filet	7,9 mm
Pasi/inch	27
Lungimea cozii L _s	39,31 mm

Pas filet	0,941 mm
Lungimea totală L	58 mm
Dimensiunea filetelui	1/16-27 NPT
Lungimea tăișului L_c	8,93 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Avans f_z în oțel < 750 N/mm ²	0,08 mm
Serie	Master TM
Strat de acoperire	AlTiN
Tip de filet	NPT
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	Carbură
Standard	ANSI B 1.20.1
Raportul conului	1:16
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară	da
Utilizare la tipul de găurire	Gaură străpunsă
Utilizare la tipul de găurire	Gaură înfundată
Împărțirea tăișului	inegal
Direcție de tăiere	pe dreapta
Toleranța arborelui	h6
Inel colorat	verde
Utilizare la interior/exterior	interior
Tip produs	Freză de filetat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	220 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	220 m/min	N

Alu > 10% Si	recomandat	180 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	90 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 50 HRC	indicat în anumite condiții	45 m/min	H
TOOLOX 33	recomandat	85 m/min	H
TOOLOX 44	recomandat	50 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	82 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	75 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	50 m/min	S
GG(G)	recomandat	120 m/min	K
CuZn	recomandat	200 m/min	N
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Aer	recomandat		

Servicii

Coadă Tip HB	129100 HB
Coadă Tip HE	129100 HE