

Garant

Portsculă cu strângere rapidă – fretare cu fante pentru canale de răcire, SK 40 scurt, Ø de prindere D1: 3mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	302362 3
GTIN	4067263778387
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Oțel rezistent la temperaturi înalte.
- Cu 4 fante pentru canale de răcire pe alezajul de prindere.
- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Avantaj:

Răcire îmbunătățită direct pe tija de sculă. **Facilitează micșorarea diametrelor mici ale sculei.**

Aplicație:

Pentru fixarea frezelor și a burghiilor cu coadă cilindrică în toleranța h6. Recomandată pentru unități de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere tîretă (PS) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Ø exterior D	17 mm
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Ø D ₂	12 mm
Ø de prindere D ₁	3 mm
Suport	SK 40 scurt

Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Gaură Balluffchip	da
Orificiu pentru canalul de răcire	da
Tip produs	Mandrină hidraulică