

Garant

Portsculă cu strângere rapidă – fretare cu fante pentru canale de răcire, HSK-A 63 A = 130, Ø de prindere D1: 4mm



Date comandă

Numărul de comandă	308311 4
GTIN	4067263014386
Clasa articolului	31A

Descriere

Execuție:

- **Oțel rezistent la temperaturi înalte.**
- **Cu 4 fante ale canalului de răcire la orificiul de prindere.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Cu orificiu pentru cip RFID/baluff.**

Avantaj:

Răcire îmbunătățită direct pe arborele uneltei. **Facilitează fretarea sculelor de diametru mic.**

Aplicație:

Pentru fixarea frezelor și a burghiilor cu coadă cilindrică în toleranța h6. Recomandată pentru unități de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire nr. 309880, cheie tubulară nr. 309890, extensie pentru mandrina cu fretare nr 302410 – 302416, unități de fretare compacte nr. 354210 – 304755.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	130 mm
Ø exterior D	17 mm
Ø de prindere D ₁	4 mm
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Ø D ₂	12 mm

Suport	HSK-A 63 A = 130
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare