

Garant**GARANT Master TM Freze de filetat cu treaptă de teșire 2xD, AlTiN, UNC: 9/16-12****Date comandă**

Numărul de comandă	139733 9/16-12
GTIN	4067263129127
Clasa articolului	11D

Descriere**Execuție:**

Freze de filetat din carbură monobloc **cu tășuri divizate inegal și număr crescut de tășuri**. Tășul **divizat inegal** asigură o **bună silențiozitate în funcționare și durabilitatea sculei**. **Nou conceputa geometrie universală și stratul de acoperire ultraperformant** permit utilizarea pe un spectru larg de materiale.

- **Vibrații reduse în mod considerabil ca urmare a tășului divizat.**
- **Număr ridicat de tășuri.**
- **Acoperire HiPIMS pe bază de AlTiN de ultimă generație.**
- **Profil filetat corectat pentru evitarea deformării profilului.**

Avantaj:

Treaptă încorporată pe tăș pentru realizarea operației de teșire la 90° și filetare într-o singură etapă de lucru.

Aplicație:

Pentru **filet cu pas grosier conform standard UNC ASME - B1.1**.

Notă:

Forma HB și HE se livrează la același preț ca și HA

Forma **HB**: se comandă cu **Cod 139733 + 129100 HB**

Forma **HE**: se comandă cu **Cod 139733 + 129100 HE**

Descriere tehnică

Ø cozii D _s	16 mm
Lungimea cozii L _s	56,8 mm
Lungimea totală L	106 mm

Lungimea tăișului L_c	30,63 mm
Număr de dinți Z	6
Ø Filet	14,29 mm
Tip de filet	UNC
Tip de filet	UNC-LH
Valoare programată pentru teșire L_1	32,22 mm
Număr caneluri de pretensionare	6
Ø gât D_1	15 mm
Dimensiunea filetelui	9/16-12 UNC
Pas filet	2,117 mm
Ø nominal D_c	11,6 mm
Pasi/inch	12
Avans f_z în oțel < 750 N/mm ²	0,1 mm
Serie	Master TM
Strat de acoperire	AlTiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	Carbură
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară	da
Direcție de tăiere	pe dreapta
Utilizare la tipul de găurire	Până la 2xD la gaură străpunsă
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Împărțirea tăișului	inegal
Unghi treaptă de găurire	90 grad
Toleranța arborelui	h6
Inel colorat	verde
Utilizare la interior/exterior	interior
Tip produs	Freză de filetat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	220 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	220 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	180 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	90 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 50 HRC	indicat în anumite condiții	45 m/min	H
TOOLOX 33	recomandat	85 m/min	H
TOOLOX 44	recomandat	50 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	82 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	75 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	50 m/min	S
GG(G)	recomandat	120 m/min	K
CuZn	recomandat	200 m/min	N
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Aer	recomandat		

Servicii

Coadă Tip HB

129100 HB

Coadă Tip HE

129100 HE