



Freză pentru avansuri foarte mari tip 7792VX, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 66/4mm



Date comandă

Numărul de comandă	221908 66/4
GTIN	4059782504479
Clasa articolului	28R

Descriere

Descriere:

Geometria unică a plăcuțelor amovibile, precum și unghiul de așezare al acestora în corpul frezei reduce semnificativ forțele radiale și le dirijează pe direcția axială. Plăcuțe amovibile foarte groase cu 4 tăișuri pentru cele mai grele aplicații și o durabilitate ridicată. Freza prezintă avantaje deosebite la prelucrarea frontală și la prelucrarea spațiilor înguste și adânci, fiind totodată recomandată pentru operații de frezare prin pătrundere și finisare împreună cu plăcuță Wiper rectificată.

Descriere tehnică

Ø D ₃	45 mm
Dimensiune plăcuță amovibilă	12
Ø tăișului D _c	66 mm
Adâncime maximă de așchiere a _{p,max}	2,5 mm
Lungimea totală L _{ges}	45 mm

Șurub pentru plăcuțe amovibile	229919 (T15; 3,1Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	XD.. 1205
Ø orificiu prindere	27 mm
Număr de dinți Z	4
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	111 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	130 mm
Lungime de așezare cu înclinație α _{max}	44,3 mm
Unghi de așezare cu înclinație α _{max}	0,39 grad
Unghi de reglare κ	12 grad
Fz Helix	0,7
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurub de strângere	229919
--------------------	--------