

**X.LT..ER-D41, X400, Dimensiune plăcuță amovibilă: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	221925 12
GTIN	2050002058590
Clasa articolului	28F

**Descriere****Execuție:**

Plăcuțe amovibile foarte groase cu tăiș Wiper rectificat.

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Descriere tehnică**

Tip	ST1400
Dimensiune plăcuță amovibilă	12
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XDLW120508-SR-D
Rază de programare la $a_{p \max}$	2,5 mm
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	X400
Materialul sculei	Carbura
Avans $f_z$ per dinte	0,2 - 1,8 mm

Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	260 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	110 m/min	P
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		