


**KOMET® M03Speed Cap de alezat, Ø Dmin: 24,8mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	238370 24,8
GTIN	4047109074613
Clasa articolului	24I

**Descriere**
**Execuție:**

- Echilibrare dinamică la nivelul cursorului pentru turații ridicate.
- Sistem cu structură modulară.
- Ajustare fină fără fixare suplimentară.
- Cu fixare ABS® pentru o precizie maximă la schimbare.
- Ajustare aproximativă rapidă prin reglarea sculei pentru strunjit.
- Alimentare internă cu lichid de răcire direcționat către tăiș.
- Cei mai mici pași de avans ai cuțitului de domeniul  $\mu\text{m}$ , în intervalul de ajustare fină 0,25 – 0,6 mm în  $\varnothing$ , în funcție de domeniul de strunjire.
- Pașii cu ajustare fină măsoară 0,002 mm pe  $\varnothing$  pentru fiecare diviziune.
- Rezoluția înaltă permite setarea, respectiv citirea fără probleme, fără a fi necesară folosirea unui vernier.

**Notă:**

Suportul suplimentar, de exemplu pentru prelucrarea spre spate și în alte unghiuri = 15°, 30°, 45° etc. se livrează în scurt timp.

Vă rugăm să comandați separat adaptorul de comutare, portplăcuța și plăcuțele amovibile.

**Descriere tehnică**

Ø minim $D_{\text{min}}$	24,8
Ajustare fină în $\varnothing$	0,25 mm
Cale de ajustare aproximativă S	4,5 mm
Ø cozii ABS® $D_s$	25

Suport de plăcuțe	238355 24,8
Turație maximă	40000 min <sup>-1</sup>
Cerc de rotire Ø D2 prelucrare spre înainte	24,5 mm
Lungime utilă L <sub>1</sub>	39,9 mm
Ø arborelui	24,8 - 33 mm
Coadă tip	ABS
Utilizare găurire	Găurire transversală
Utilizare găurire	Găurire oblică
Utilizare găurire	Scurgere oblică
Răcire interioară	da
Tip produs	Sculă de alezat

## Accesorii

KOMET® Suport de plăcuțe 90° pentru M03Speed înainte  
Recomandat pentru M03 referință 24,8

238355 24,8