



## KOMET KUB Quatron® Burghiu monobloc cu plăcuțe amovibile Prindere combinată, 2×D, Ø DC: 36 mm



### Date comandă

Numărul de comandă	235500 36
GTIN	4047109026322
Clasa articolului	24P

### Descriere

#### Execuție:

##### Cu prindere combinată.

- Canale de răcire optimizate pentru evacuarea în siguranță a așchiilor.
- Unghiul de vârf la 174° pentru baza găurii aproape plană.

#### Aplicație:

- Utilizare fixă și rotativă.
- Pentru condiții dificile de găurire (strat de oxizi la laminare, suprafețe turnate înclinate, găurire întreruptă).
- Pentru găuri cu toleranță de  $\pm 0,2$  mm.

Cu plăcuțe amovibile Cod 236520 – 236576.

#### Livrare:

Inclusiv șuruburi de fixare (fără plăcuțe amovibile).

#### Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Lungime activă  $L_A$ : 101 mm

Ø cozii  $D_s$ : 32 mm

Lungimea cozii  $L_s$ : 60 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: SOEX 120508 44-..

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile: 239652 20IP (6,3 Nm)

### Descriere tehnică

Număr de dinți Z	1
Ø cozii $D_s$	32 mm

Lungime utilă L <sub>1</sub>	72 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOEX 120508 44-..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239652 20IP (6,3 Nm)
Lungimea cozii L <sub>s</sub>	60 mm
Serie	KUB Quatron®
Ø nominal D	36
Lungimea totală L	161 mm
Lungime activă L <sub>A</sub>	101 mm
Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuțe amovibile până la	2×D
Coadă tip	DIN 6535 HE, DIN 6595
Utilizare găurire	Găurire de centruire
Utilizare găurire	Condiționat găurire transversală
Utilizare găurire	convex
Utilizare găurire	Găurire transversală
Utilizare găurire	Găurire în set
Utilizare găurire	Pătrundere cu boltă
Utilizare găurire	Scurgere oblică
Utilizare găurire	Găurire oblică
Răcire interioară	da

## Accesorii

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 1600 cNm	659906 1600
Tijă de 8 mm cu magnetcu suport de biți 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	659874 50
Set de șuruburi de strângere Torx Plus®10 buc. Acționare 20IP	239652 20IP
	674252 20IP

PrecisionBit pentru Torx Plus®, coadă E 6,3 Profil Torx Plus®  
20IP

---