



Freză frontală la 47,5° MFPN45, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 63/4mm



Date comandă

Numărul de comandă	222800 63/4
GTIN	4960664602353
Clasa articolului	250

Descriere

Execuție:

Cap de frezat frontal ultraperformant cu plăcuțe amovibile bilaterale pentagonale. Combinație formată din unghiul de așezare, execuția canalelor de așchii, precum și geometria și unghiul de tăiere al plăcuțelor amovibile pentru asigurarea unei rate de așchiere, a unei evacuare a așchiilor și a unei durabilități deosebite, a unei forțe de așchiere reduse precum și pentru o rentabilitate ridicată.

Strategie de așchiere: HPC

Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$: 6 mm

Ø exterior maxim D_{max} : 76 mm

Lungimea totală L_{ges} : 40 mm

Ø orificiu prindere: 22 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă: PN.. 1205

Șurub pentru plăcuțe amovibile: 229700

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	63 mm
Lungimea totală L_{ges}	40 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă	PN.. 1205
Șurub de strângere pentru portplăcuță	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Ø orificiu prindere	22 mm
Ø exterior maxim D_{max}	76 mm
Portplăcuță	229750
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	6 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229700
Număr de dinți Z	4
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	47,5 grad
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Șurub de strângere	229702
Șurub de strângere	229700
Portplăcuță	229750