

Garant**Freză pentru avansuri foarte mari Feedking, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 35/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212905 35/3
GTIN	4045197320896
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Geometrie de tăiere **dinamică** pentru atingerea valorilor maxime pentru avans. Funcționare extrem de silențioasă datorită **locașului autostabilizator al plăcuțelor amovibile**. Geometrie **optimizată** pentru forță de așchiere redusă, pentru obținerea unei **încărcări neînsemnate a arborelui principal**.

Avantaj:

Deosebit de rentabilă, economic datorită **plăcuțelor amovibile stabile cu 4 tăișuri**.

Notă:

La utilizarea prelungirilor folosiți în permanență răcirea interioară. GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	42 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219933 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D_1 h6	17 mm
Filet de prindere M	M16
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	1,15 mm
Ø tăișului D_c	35 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă	XD.. 09T308
Ø D ₂	28,7 mm
Ø D ₃	19 mm
Număr de dinți Z	3
Răcire interioară	da
Lungime de așezare cu înclinație α _{max}	18,5 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	54 mm
Frezare circulară a găurii a _p	1,15 mm
Unghi de așezare cu înclinație α _{max}	0,93 grad
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	68 mm
Serie	FeedKing
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărțirea tăișului	inegal
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,8 Nm	211750 3,8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219933
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP