

**Freză frontală la 47,5° MFPN45, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 80/8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	222800 80/8
GTIN	4960664602506
Clasa articolului	250

Descriere**Execuție:**

Cap de frezat frontal ultraperformant cu plăcuțe amovibile bilaterale pentagonale. Combinație formată din unghiul de așezare, execuția canalelor de așchii, precum și geometria și unghiul de tăiere al plăcuțelor amovibile pentru asigurarea unei rate de așchiere, a unei evacuare a așchiilor și a unei durabilități deosebite, a unei forțe de așchiere reduse precum și pentru o rentabilitate ridicată.

Strategie de așchiere: HPC

Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$: 6 mm

Ø exterior maxim D_{max} : 93 mm

Lungimea totală L_{ges} : 50 mm

Ø orificiu prindere: 27 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă: PN.. 1205

Șurub pentru plăcuțe amovibile: 229701

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	PN.. 1205
Ø orificiu prindere	27 mm

Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	6 mm
Lungimea totală L_{ges}	50 mm
Ø exterior maxim D_{max}	93 mm
Ø tăișului D_c	80 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229701
Număr de dinți Z	8
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	47,5 grad
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Șurub de strângere	229701
--------------------	--------