

**PNMU 1205 ANER-GM, PR1225, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	222810 ST1400
GTIN	
Clasa articolului	25A

Descriere**Notă:**

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$.

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,11 – 0,38 mm
Tip	ST1400
Numărul de schimbări / tăișuri	10
Cod ISO Plăcuță amovibilă	PNMU 1205 ANER-GM
Categorie	PR1225
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	140 m/min	M
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		