

**Freză frontală la 47,5° MFPN45, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 250/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	222800 250/12
GTIN	4960664602414
Clasa articolului	250

Descriere**Execuție:**

Cap de frezat frontal ultraperformant cu plăcuțe amovibile bilaterale pentagonale. Combinație formată din unghiul de așezare, execuția canalelor de așchii, precum și geometria și unghiul de tăiere al plăcuțelor amovibile pentru asigurarea unei rate de așchiere, a unei evacuare a așchiilor și a unei durabilități deosebite, a unei forțe de așchiere reduse precum și pentru o rentabilitate ridicată.

Descriere tehnică

Portplăcuță	229750
Plăcuță amovibilă compatibilă	PN.. 1205
Ø orificiu prindere	60 mm
Lungimea totală L _{ges}	63 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229700
Ø tăișului D _c	250 mm
Ø exterior maxim D _{max}	263 mm

Șurub de strângere pentru portplăcuță	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\ max}$	6 mm
Număr de dinți Z	12
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	47,5 grad
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Portplăcuță	229750
Șurub de strângere	229702
Șurub de strângere	229700