

**PNMU 1205 ANER-GH, PR1510, Tip: GG****Date comandă**

Numărul de comandă	222815 GG
GTIN	4960664671151
Clasa articolului	25A

Descriere**Notă:**Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$.Avans f_z per dinte: 0,06 – 0,25 mm**Descriere tehnică**

Avans f_z per dinte	0,06 – 0,25 mm
Tip	Fontă
Numărul de schimbări / tășuri	10
Cod ISO Plăcuță amovibilă	PNMU 1205 ANER-GH
Categorie	PR1510
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
GG(G)	recomandat	180 m/min	K
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		