

Garant

Freze cu (diamant policristalin) PKD, cu răcire interioară frezare prin împingere, PKD, Ø h10 DC: 16 mm



Date comandă

Numărul de comandă	209620 16
GTIN	4045197478177
Clasa articolului	11Y

Descriere

Execuție:

Freză cu diamant policristalin (PKD) ultraperformantă pentru **cele mai ridicate cerințe în ceea ce privește rata de îndepărtare a materialului** la prelucrarea **GRP, CRP și a grafitului. Unghi negativ față de ax. $\alpha = -4^\circ$.**

Tăiere prin împingere.

Materialul este presat pe suport. Cât se poate de recomandat pentru materiale subțiri.

Răcire interioară: da

Toleranță Ø nominal: h10

Număr de dinți Z: 2

Direcția de așchiere: Orizontal, înclinat și vertical

Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Număr de dinți Z: 2

Lungimea tăișului L_c : 20 mm

Lungime activă L_1 incl. degajare: 30 mm

Ø de degajare D_1 : 15 mm

Lungimea totală L: 125 mm

Ø cozii D_s : 16 mm

Descriere tehnică

Avans f_z pentru frezarea canalelor în GRP CRP	0,1 mm
Lățimea teșiturii la 45°	0,1 mm
Număr de dinți Z	2
Ø de degajare D_1	15 mm

Lungime activă L_1 incl. degajare	30 mm
\varnothing tăișului D_c	16 mm
Avans f_z pentru frezarea canalelor în grafit	0,15 mm
\varnothing cozii D_s	16 mm
Lungimea totală L	125 mm
Lungimea tăișului L_c	20 mm
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Toleranță \varnothing nominal	h10
Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	PKD
Materialul sculei	PKD
Standard	Normă de fabricație
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere $1 \times D$
Răcire interioară	da
Inel colorat	negru
Tip produs	Freză

Servicii

Secțiunea șlefuită a cozii cu funcție de siguranță pentru mandrină cu strângere rapidă – fretare \varnothing cozii sculei 16 mm	SZ2025 16
Coadă Tip HB	129100 HB