

**Freză frontală la 75° MSRS, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 100/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	224000 100/4
GTIN	4960664532971
Clasa articolului	25P

Descriere**Execuție:**

Cap de frezat cu pas de divizare normal și redus.

Aplicație:

Adâncimi de tăiere de până la 12 mm și avansuri mari pentru degroșare foarte eficientă. Datorită creșterii inovatoare a plăcuțelor amovibile, presiunea de tăiere și tendința de vibrare suferă o diminuare semnificativă. Astfel se poate mări semnificativ lățimea de prelucrare și se reduce volumul de material îndepărtat.

Descriere tehnică

Ø orificiu prindere	32 mm
Șurub pentru cutie	229704
Lungimea totală L_{ges}	50 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p max}$	12 mm
Ø exterior maxim D_{max}	107 mm
Ø tăișului D_c	100 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SP.. 1806
Cutie	229765

Șurub pentru plăcuțe amovibile	229703 (T25; 7,5 Nm)
Număr de dinți Z	4
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	75 grad
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Șurub de strângere	229704
Șurub de strângere	229703
Cartuș	229765