

Garant

**Freză pentru avansuri foarte mari Feedking, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z:
63/6mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	212910 63/6
GTIN	4045197321046
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Geometrie de tăiere **dinamică** pentru atingerea valorilor maxime pentru avans. Funcționare extrem de silențioasă datorită **locașului autostabilizator al plăcuțelor amovibile**. **Geometrie optimizată** pentru forță de așchiere redusă, pentru obținerea unei **încărcări neînsemnate a arborelui principal**.

Avantaj:

Deosebit de rentabilă, economic datorită **plăcuțelor amovibile stabile cu 4 tășuri**.

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Ø tăişului D _c	63 mm
Lungimea totală L _{ges}	50 mm
Adâncime maximă de așchiere a _{p,max}	1,15 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219933 (15IP; 3,8 Nm)

Ø D ₃	47 mm
Ø orificiu prindere	27 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XD.. 09T308
Număr de dinți Z	6
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	110 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	124 mm
Frezare circulară a găurii a _p	1,15 mm
Lungime de așezare cu înclinație α _{max}	46,5 mm
Unghi de așezare cu înclinație α _{max}	0,37 grad
Serie	FeedKing
Unghi de reglare κ	9 grad
Fz Helix	0,7
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărțirea tăișului	inegal
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,8 Nm	211750 3,8
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219933