


**Garant****Tarod de mașină Forma B, vaporizat, M: M10****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2151 M10
GTIN	4067263135081
Clasa articolului	GGN

**Descriere****Execuție:****Similar cod 132150.**

Formă deosebit de stabilă.

**Porțiune de ghidare cu canale de ungere**, dar fără canale de așchii. **Con de atac forma B, cu porțiune dură de atac.****Avantaj:****Autoghidare optimă și evitarea formării unui al doilea filet** la inversarea sensului de rotație.**Descriere tehnică**

Număr caneluri de pretensionare	3
Tip de filet	M
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Pas filet	1,5 mm
Adâncimea filetului	30 mm
Materialul sculei	HSS E
Ø cozii D <sub>s</sub>	10 mm
Pătrat coadă □	8 mm

Ø găurii de centrare	8,5 mm
Ø Filet	10 mm
Lungimea totală L	100 mm
Număr de dinți Z	3
Dimensiunea filetului	M10
Standard	DIN 371
Strat de acoperire	vaporizat
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	albastru
Tip produs	Tarod

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	6 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Ulei	recomandat		

Umiditate maximă

indicat în anumite condiții

---

## Accesorii

Tarod de mașină Forma B M M10

132150 M10