

Garant

Freză cu cap sferic, cu (diamant policristalin) PKD, cu răcire interioară frezare dreaptă, PKD, Ø e8 DC: 12 mm



Date comandă

Numărul de comandă	209655 12
GTIN	4045197513366
Clasa articolului	11Y

Descriere

Execuție:

Freză cu diamant policristalin PKD ultraperformantă pentru **cele mai ridicate cerințe în ceea ce privește rata de îndepărtare a materialului** la prelucrarea **GRP, CRP și a grafitului.**

Dantură dreaptă pentru utilizare neutră.

Număr de dinți Z: 2

Număr de dinți Z: 2

Lungimea tăișului L_c : 10 mm

Lungime activă L_1 incl. degajare: 35 mm

Ø de degajare D_1 : 11,2 mm

Lungimea totală L: 100 mm

Ø cozii D_s : 12 mm

Descriere tehnică

Lungime activă L_1 incl. degajare	35 mm
Ø de degajare D_1	11,2 mm
Avans f_z pentru frezare prin copiere în grafit	0,14 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în GRP CRP	0,06 mm
Număr de dinți Z	2
Ø tăișului D_c	12 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în grafit	0,1 mm
Avans f_z pentru frezare prin copiere în GRP CRP	0,09 mm

Ø cozii D_s	12 mm
Lungimea totală L	100 mm
Lungimea tăişului L_c	10 mm
Rază R	6 mm
Strat de acoperire	PKD
Materialul sculei	PKD
Standard	Normă de fabricație
Toleranță Ø nominal	e8
Direcția de aşchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,05×D la frezare prin copiere
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,2×D la frezare laterală
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară	da
Inel colorat	negru
Tip produs	Freză cu cap sferic

Servicii

Secțiunea șlefuită a cozii cu funcție de siguranță pentru mandrină cu strângere rapidă – fretare Ø cozii sculei 12 mm	SZ2025 12
Coadă Tip HB	129100 HB